

Ultra Pan Carrier

- Diseñados tanto para la retención caliente mediante electricidad como para el transporte no eléctrico.
- El consumo de energía es bastante menor que el de los carros calientes comparables.
- Conservan temperaturas calientes y seguras durante 4 horas cuando están desenchufados.



Mantenimiento de la temperatura caliente cuando está desenchufado



NOTA: Si usa recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 120 °C antes de colocarlos sobre los rieles.

Tabla de capacidades

| Ultra Pan Carrier 1 comp. | Ultra Pan Carrier 2 comp - Serie 800 | Ultra Pan Carrier 2 comp - Serie 1600 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>UPCH4002</u></p> <p>6 GN 1/2 - 6,5 cm. prof. 4 GN1/1 - 10 cm. prof. 3 GN1/1 - 15 cm. prof. 2 GN1/1 - 20 cm. prof.</p> <p><u>UPCHW4002</u></p> <p>6 GN 1/2 - 6,5 cm. prof. 4 GN1/1 - 10 cm. prof. 3 GN1/1 - 15 cm. prof. 2 GN1/1 - 20 cm. prof.</p> | <p><u>UPCH8002</u></p> <p>12 GN 1/2 - 6,5 cm. prof. 8 GN1/1 - 10 cm. prof. 6 GN1/1 - 15 cm. prof. 4 GN1/1 - 20 cm. prof.</p> <p><u>UPCHT8002</u></p> <p>12 GN 1/2 - 6,5 cm. prof. 8 GN1/1 - 10 cm. prof. 6 GN1/1 - 15 cm. prof. 4 GN1/1 - 20 cm. prof.</p> | <p><u>UPCH16002</u></p> <p>24 GN1/1 - 6,5 cm. prof. 16 GN1/1 - 10 cm. prof. 12 GN1/1 - 15 cm. prof. 8 GN1/1 - 20 cm. prof.</p> <p><u>UPCHT16002</u></p> <p>24 GN1/1 - 6,5 cm. prof. 16 GN1/1 - 10 cm. prof. 12 GN1/1 - 15 cm. prof. 8 GN1/1 - 20 cm. prof.</p> |



UPCH16002



UPCH8002



UPCHW4002



UPCH4002

Consultar colores en stock

| Cód. | Dimensiones | Colores | U/E | P.V.P./ud. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------------|
| Ultra Pan Carrier 1 compartimento | | | | |
| UPCH4002 | 46 x 67 x 63,5 cm. | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 1.525,00 |
| UPCHW4002 | 46 x 67 x 79,4 cm. - con ruedas | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 1.875,00 |
| UPCHD4002 | Puerta caliente para UPCH4002 y UPCHW4002 | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 1.085,00 |
| Ultra Pan Carrier 2 compartimentos - Serie 800 | | | | |
| UPCH8002 | 52 x 69 x 137,2 cm. | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 3.490,00 |
| UPCHT8002 | 52 x 69 x 137,2 cm. - solo puerta sup. caliente | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 2.750,00 |
| UPCHTD8002 | Puerta sup. caliente para UPCH8002 y UPCHT8002 | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 1.050,00 |
| UPCHBD8002 | Puerta inf. caliente para UPCH8002 | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 1.050,00 |
| Ultra Pan Carrier 2 compartimentos - Serie 1600 | | | | |
| UPCH16002 | 73 x 84,7 x 137,5 cm. | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 5.950,00 |
| UPCHT16002 | 73 x 84,7 x 137,5 cm. - sólo puerta sup. caliente | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 4.575,00 |
| UPCHTD16002 | Puerta sup. caliente para UPCH16002 | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 1.900,00 |
| UPCHBD16002 | Puerta inf. caliente para UPCH16002 | 401 ■ 131 ■ 110 ■ 191 ■ 192 ■ | 1 | 1.900,00 |

Todos los artículos resaltados en negrita son productos en stock habitual. Consultar colores disponibles.